

Garant

**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice:
20/12 mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250012 20/12
GTIN	4045197648389
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PCLNR/L 2020X12

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 34 mm

Celotna dolžina L: 93 mm

Podložna ploščica: 259031 11

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2020X12
Vzmet	259046 1

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost ploščice	12 mm
Kolenska ročica	259015 3
Dolžina glave L ₁	34 mm
Podložna ploščica	259031 11
Vijak kolenske ročice	259018 2
Celotna dolžina L	93 mm
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 11	259031 11
Kolenska ročica Tip 3	259015 3
Vzmet Tip 1	259046 1
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2