

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 2
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 1616H12
Velikost ploščice	12 mm
Velikost držala	16 mm
Podložna ploščica	259031 2
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Vijak kolenske ročice	259018 8
Dolžina glave L ₁	25 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Vijak kolenske ročice Tip 8	259018 8
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2