



Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtnje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4xD, Ø DC m7: 37,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	235507 37,5
GTIN	4047109174504
Razred artikla	24P

Opis

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576.

Napotek:

Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.

Vrtanje z zamikom glede na gred do $V_{max} = 0,25$ mm, npr. z napravo za ekscentrično vrtnje art. 239010 – 239012.

Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 20IP (6,3 Nm)
Uporabna dolžina L_1	152 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 120508 44–...
ABS®, Ø držala D_s	63 mm
Število rezil Z	1
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	37,5
Celotna dolžina L	240 mm
Prevesna dolžina L_A	202 mm

Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4xD
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 20IP	239652 20IP
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600