



## Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4xD, Ø DC m7: 21mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	235507 21
GTIN	4047109091153
Razred artikla	24P

### Opis

#### Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576.

#### Napotek:

Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.

**Vrtanje z zamikom glede na gred do  $V_{max} = 0,25$  mm**, npr. z napravo za ekscentrično vrtanje art. 239010 – 239012.

Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

### Tehnični opis

ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
Število rezil Z	1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	84 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 060306 18-...
Serijska	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	21
Celotna dolžina L	150 mm
Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	119 mm

Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 6IP2	239652 6IP2
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,0 Nm	211750 1,0