



## Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4xD, Ø DC m7: 38mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	235507 38
GTIN	4047109098541
Razred artikla	24P

### Opis

#### Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576.

#### Napotek:

Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.

**Vrtanje z zamikom glede na gred do  $V_{max} = 0,25$  mm**, npr. z napravo za ekscentrično vrtanje art. 239010 – 239012.

Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

### Tehnični opis

Število rezil Z	1
Uporabna dolžina $L_1$	152 mm
ABS®, Ø držala $D_s$	63 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 120508 44-...
Serijska	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	38
Celotna dolžina L	240 mm
Prevesna dolžina $L_A$	202 mm

Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4xD
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 20IP	239652 20IP
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600