

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	33 mm
Velikost ploščice	12 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Podložna ploščica	259031 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Vijak kolenske ročice	259018 2
Kolenska ročica	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2525M12
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2