

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Podložna ploščica	259031 2
Vijak za podložno ploščico	259025 10
Spona, vijak, vzmet	259035 2
Dolžina glave L <sub>1</sub>	33 mm
Velikost ploščice	12 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 10	259025 10
Vpenjalni krak Tip 2	259035 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500