

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 32/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	DCLNR/L 3232P12
Vijak za podložno ploščico	259025 10
Velikost ploščice	12 mm
Spona, vijak, vzmet	259035 2
Podložna ploščica	259031 2
Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Dolžina glave L ₁	34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Celotna dolžina L	170 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni krak Tip 2	259035 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Vijak za podložno ploščico Tip 10	259025 10
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500