

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 32/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	32 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Funkcijska širina L ₄	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 3232P12
Garnitura vzmeti	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Kolenska ročica	259015 2
Podložna ploščica	259031 2
Velikost ploščice	12 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2