

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	32 mm
Velikost ploščice	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Kolenska ročica	259015 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Podložna ploščica	259031 2
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 3232P12
Vijak kolenske ročice	259018 2
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2