



Stereo mikroskop s stojalom z osvetlitvijo LED3000, Tip: BASIC



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

491786 BASIC

GTIN

Razred artikla

49B

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop Greenough za ergonomično delo s povečavo 9:1

- Patentirana tehnologija FusionsOptics™ za razločne slike z dobro globinsko ostrino.
- Delovna razdalja 122 mm za udobno delo pod mikroskopom.
- Integrirano zaustavljanje s kliki pri 10×, 20×, 30×, 40× in pri 50× pri različnih Ivesta 3 in Ivesta 3 (C-mount).
- Akromatsko korigirane optike.
- Stojalo z osvetlitvijo LED3000 vključno z vtičnico USB2. Obročna svetilka LED3000 ustvarja svetlo in enakomerno osvetlitev vzorca pri konstantni barvni temperaturi in velikem vidnem polju.
- Štiri razpoložljive možnosti osvetlitve (polkrožne in četrtkrožne) za različne kontraste.
- Udobno delo pod mikroskopom, tudi z orodji, zahvaljujoč veliki delovni razdalji.

Obseg dobave:

Vključuje napajalni kabel in protiprašni pokrov, brez monitorja.

Tehnični opis

Ø vidnega polja

37,7 mm

Vpogledni kot

35 stopinj

Optični sistem

Tehnologija Greenough
FusionsOptics™

Ostrina globine

13,7 mm

Delovna razdalja	122 mm
Povečava	9: 1
Barvna temperatura osvetlitve od zgoraj	6500 K
Razsvetljava	Leica LED3000
Svetlost osvetlitve od zgoraj	15500 lx
Povečava (x-krat)	6,1 - 55
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi