



Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4xD, Ø DC m7: 33mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 235507 33 |
| GTIN | 4047109097438 |
| Razred artikla | 24P |

Opis

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576.

Napotek:

Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.

Vrtanje z zamikom glede na gred do $V_{max} = 0,25$ mm, npr. z napravo za ekscentrično vrtanje art. 239010 – 239012.

Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------|
| ABS®, Ø držala D _s | 63 mm |
| Uporabna dolžina L ₁ | 132 mm |
| Število rezil Z | 1 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 32-... |
| Serijska | KUB Quatron® |
| Nazivni Ø D | 33 |
| Celotna dolžina L | 210 mm |
| Prevesna dolžina L _A | 172 mm |

| | |
|--|------------------------------|
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4xD |
| Držalo | ABS |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm | 211750 2,8 |