



Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtnje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4xD, Ø DC m7: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	235507 25
GTIN	4047109091191
Razred artikla	24P

Opis

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576.

Napotek:

Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.

Vrtanje z zamikom glede na gred do $V_{max} = 0,25$ mm, npr. z napravo za ekscentrično vrtnje art. 239010 – 239012.

Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Uporabna dolžina L_1	100 mm
ABS®, Ø držala D_s	50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 07T308 23–...
Število rezil Z	1
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	25
Celotna dolžina L	166 mm
Prevesna dolžina L_A	135 mm

Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4xD
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP1	239652 8IP1