



Akumulatorski sistem odsesavanja, Oznaka proizvajalca: M12DE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070226 M12DE
GTIN	4002395002740
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporaben, kompakten in lahek **akumulatorski sistem odsesavanja** za vrtna kladiva z vpenjalnim vratom \varnothing od 43 do 59 mm.

- **Filter HEPA zajame 99,97 % vseh prašnih delcev.**
- **Nastavek za globino z možnostjo aretiranja in 120 mm skalo.**
- **Elektronika REDLINK™.**
- **Položaji stikala: vklop, izklop, samodejni zakasneni izklop po 5 s za popolno odsesavanje.**
- **Možnost namestitve na desni ali levi strani stroja.**
- **Red Li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 × 12 V/2,0 Ah Red Li-ionski akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev, HD-kovčkom (sistemski kovček), dodatnim ročajem, nadomestnim sesalnim nastavkom in 3 adapterji za prilagoditev na \varnothing vpenjalnega vratu.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073814 / 3815 / 3816 in art. 073840. Proizvajalčeve garancijske pogoje najdete na strani 1470.

Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Napetost akumulatorja: 12 V

Kapaciteta akumulatorja: 2 A·h

Masa: 1,7 kg

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	12 V
Oznaka proizvajalca	M12 DE-201X
Masa	1,7 kg
Kapaciteta akumulatorja	2 A·h
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 22000 min ⁻¹
Globina vrtanja	120 mm
Ø vrtanja	16 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V

Pribor

Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja, napetost akumulatorja MB12 V	073815 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC