

**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250021 20/12
GTIN	4045197650078
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
ISO-oznaka držala	PCBNR/L 2020K12
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Podložna ploščica	259031 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Dolžina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Velikost ploščice	12 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost držala	20 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Kolenska ročica	259015 2
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2