

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250025 25/12
GTIN	4045197650160
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vzmeti	259044 2
Velikost držala	25 mm
Kolenska ročica	259015 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Podložna ploščica	259031 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Dolžina glave L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Celotna dolžina L	150 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2