

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 50/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Razred artikla	21T

Opis

Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
ISO-oznaka držala	A50U PCLNR/L16
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	63 mm
Srednji premik L_3	35 mm
Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Garnitura vzmeti	259044 6
Podložna ploščica	259031 35
Vijak kolenske ročice	259018 11
Kolenska ročica	259015 12
Celotna dolžina L	350 mm
Višina vpenjanja L_2	48 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	50 mm

Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 4	259047 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 35	259031 35
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 6	259044 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500