

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250022 20/12
GTIN	4045197650092
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 2
Podložna ploščica	259031 2
ISO-oznaka držala	PCKNR/L 2020K12
Dolžina glave L ₁	28 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Vijak kolenske ročice	259018 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2