

Garant**CNMG 09T304, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250050 HB7020 |
| GTIN | 4045197699213 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMG 09T304 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Rezalni pogoji | lahko prekinjen |
| Globina reza a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Lomilec odrezkov | SS |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 150 - 400 m/min |
| Glavna uporaba | P |
| Podajanje f | 0,1 - 0,4 mm/v |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zvrst | HB7020 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 09T304 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |