

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 9
Srednji premik L ₃	13 mm
ISO-oznaka držala	A20Q PCLNR/L09
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	25 mm
Velikost ploščice	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Kolenska ročica	259015 11
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D _s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Vijak kolenske ročice Tip 10	259018 10
Kolenska ročica Tip 11	259015 11
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500
