

**LED svetilka za pregledovanje z baterijo, Ø glave svetilke: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081421 15
GTIN	2050001894885
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Izredno robustne svetilke za pregledovanje iz **masivnega aluminija** z LED-glavo svetilke. Ročaj baterije vklj. z gibljivo gredjo, z zaščito proti brizgajoči vodi. 1× ogledalce za pregledovanje INOX 40×65 mm, nezlomljivo, 1× ogledalce za pregledovanje Ø 30 mm, snemljiv obročni magnet.

Tehnični opis

Svetlobni tok	25 lm
Tip baterij	LR6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081559 LR6
Cona ATEX	brez
Celotna dolžina	560 mm
Ø glave	15 mm
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje

Kot svetlobnega snopa	10 stopinj
Vrsta izdelka	Svetilke za pregledovanje

Pribor

Magnetna noga	081413
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
Garnitura ogledalc za LED svetilko za pregledovanje/ delavniško svetilko2-delna	081427
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij SL760	081560 SL760