

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 4
Kolenska ročica	259015 10
Podložna ploščica	259031 27
Vijak kolenske ročice	259018 12
Srednji premik L_3	17 mm
Velikost ploščice	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
ISO-oznaka držala	A25R PCLNR/L09
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 11	259015 11
Vijak kolenske ročice Tip 12	259018 12
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Garnitura vzmeti10-del. Tip 4	259044 4
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500