

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250023 20/12
GTIN	4045197650115
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Kolenska ročica	259015 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Velikost držala	20 mm
Podložna ploščica	259031 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-oznaka držala	PCKNR/L 2020K12
Velikost ploščice	12 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Vijak kolenske ročice	259018 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2