

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	33 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2525M16
Garnitura vzmeti	259044 6
Kolenska ročica	259015 12
Velikost držala	25 mm
Podložna ploščica	259031 35
Vijak kolenske ročice	259018 11
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 35	259031 35
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11