

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	40 mm
Podložna ploščica	259031 35
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L ₁	40 mm
Velikost držala	32 mm
Garnitura vzmeti	259044 6
Kolenska ročica	259015 12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 3232P16
Vijak kolenske ročice	259018 11
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Podložna ploščica Tip 35	259031 35
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4