

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250024 20/12
GTIN	4045197650139
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 2
Velikost ploščice	12 mm
Kolenska ročica	259015 2
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 2020K12
Garnitura vzmeti	259044 2
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Dolžina glave L ₁	28 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Vijak kolenske ročice	259018 2
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2