


**Garant****CNMG 09T304, Zvrst: HB7415**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250050 HB7415
GTIN	4045197662934
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 09T304 HB7415 Zvrst: HB7415  
Lomilec odrezkov: TIS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIS
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje $f$	0,1 mm/v
Glavna uporaba	S
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje