

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250024 25/12
GTIN	4045197650146
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	32 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Vijak kolenske ročice	259018 2
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 2525M12
Kolenska ročica	259015 2
Podložna ploščica	259031 2
Velikost ploščice	12 mm
Dolžina glave L ₁	33 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2