

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250019 32/19 |
| GTIN | 4045197650047 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Dolžina glave L ₁ | 40 mm |
| Garnitura vzmeti | 259044 7 |
| Vijak kolenske ročice | 259018 13 |
| Kolenska ročica | 259015 13 |
| Velikost ploščice | 19 mm |
| ISO-oznaka držala | PCLNR/L 3232P19 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1906.. |
| Velikost držala | 32 mm |
| Funkcijska širina L ₄ | 40 mm |
| Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 5 |
| Podložna ploščica | 259031 36 |
| Celotna dolžina L | 170 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levo |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj |

Podatkovni list

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Garnitura vzmeti 10-del. Tip 7 | 259044 7 |
| Kolenska ročica Tip 13 | 259015 13 |
| Podložna ploščica Tip 36 | 259031 36 |
| Vijak kolenske ročice Tip 13 | 259018 13 |