


 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7935, Oznaka tip W83: 18-130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236576 18-130
GTIN	4047109229549
Razred artikla	24Q

Opis**Izvedba:**

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Napotek:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.

Tehnični opis

Oznaka	18-130
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 060306
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7935
Tip	Inox
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	80 m/min	S
mokro maks.	primerno		