

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 40/12mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Razred artikla	21T

Opis

Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A40T PCLNR/L12
Garnitura vzmeti	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Velikost ploščice	12 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Podložna ploščica	259031 2
Srednji premik L ₃	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Kolenska ročica	259015 2
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	50 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L ₂	38,5 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D _s	40 mm

Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500