

Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250060 HB7020
GTIN	4045197699237
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje