

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 50/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 6
Kolenska ročica	259015 12
Velikost ploščice	16 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Podložna ploščica	259031 35
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
ISO-oznaka držala	A50U PCLNR/L16
Srednji premik L_3	35 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Celotna dolžina L	350 mm
Višina vpenjanja L_2	48 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	50 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 35	259031 35
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500