

**Neskončna zanka, oranžne barve, 10000 kg, Uporabna dolžina: 1,5m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086285 1,5
GTIN	2050001735911
Razred artikla	08Z

**Opis****Izvedba:**

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

**Uporaba:**

Za dvigovanje in premikanje bremen.

**Napotek:**

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

**Tehnični opis**

Dolžina obsega	3 m
Uporabna dolžina	1,5 m
Širina zanke	91 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL	10000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL	8000 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7°	20000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 – 45°	14000 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60°	10000 kg
Vrsta izdelka	Neskončne tovarne zanke

