


 KOMET

Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8430, Oznaka tip W83: 32-030

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236535 32-030
GTIN	4047109199828
Razred artikla	24Q

Opis
Izvedba:

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Napotek:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron® art. 235500 – 235505.

Ko uporabljate sveder KUB Quatron® art. 235500 – 235505, zmanjšajte podajanje za polovico.

Tip: ST1400

ISO-oznaka obračalne ploščice: SOEX 090408

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²: 0,2 mm/v

Tehnični opis

Oznaka	32-030
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 090408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK8430

Tip	ST1400
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
mokro maks.	primerno		