

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK6130, Oznaka tip W83: 39-210****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236565 39-210
GTIN	4047109204737
Razred artikla	24Q

Opis**Izvedba:**

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Napotek:

**Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron® art. 235500 – 235505.
Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtnje v polno! Le za KUB
Centron Powerline.**

Tip: GG(G)

ISO-oznaka obračalne ploščice: SOEX 110508

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²: 0,22 mm/v

Tehnični opis

Oznaka	39-210
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,22 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 110508
Zvrst	BK6130

Tip	GG(G)
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	160 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		