

**Garant****Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem kratki, Tip: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239740 16
GTIN	4045197596222
Razred artikla	23A

**Opis****Izvedba:**

**Povrtala prirejena za NC-stroje** z ravnim  $\emptyset$  držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

**Napotek:**

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za  $\emptyset$  skozi izvrtine: 17,21 - 21,2 mm

za  $\emptyset$  zaprte izvrtine: 21,21 - 25,2 mm

Celotna dolžina L: 108 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 65 mm

$\emptyset$  držala  $D_s$  h6: 20 mm

priporočeni zatezni moment: 15 Nm

**Tehnični opis**

za $\emptyset$ zaprte izvrtine	21,21 - 25,2 mm
$\emptyset$ držala $D_s$ h6	20 mm
za $\emptyset$ skozi izvrtine	17,21 - 21,2 mm
Uporabna dolžina $L_1$	65 mm
priporočeni zatezni moment	15 Nm
Celotna dolžina L	108 mm
Serija	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje