

**LED svetilka za pregledovanje z baterijo, Ø glave svetilke: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081421 25
GTIN	2050001694911
Razred artikla	08C

**Opis****Izvedba:**

Izredno robustne svetilke za pregledovanje iz **masivnega aluminija** z LED-glavo svetilke. Ročaj baterije vklj. z gibljivo gredjo, z zaščito proti brizgajoči vodi. 1x ogledalce za pregledovanje INOX 40x65 mm, nezlomljivo.

**Tehnični opis**

Tip baterij	LR6
Svetlobni tok	180 lm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081559 LR6
Cona ATEX	brez
Celotna dolžina	600 mm
Število vključenih baterij	2
Ø glave	25 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje

Kot svetlobnega snopa	100 stopinj
Vrsta izdelka	Svetilke za pregledovanje

---

**Pribor**

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij SL760	081560 SL760
Magnetna noga	081413
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
Garnitura ogledalc za LED svetilko za pregledovanje/ delavniško svetilko2-delna	081427