

**Garant****Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem dolgi, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239745 12
GTIN	4045197593245
Razred artikla	23A

**Opis****Izvedba:**

**Povrtala prirejena za NC-stroje** z ravnim  $\emptyset$  držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

**Napotek:**

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za  $\emptyset$  skožnje izvrtine: 12,71 - 17,2 mm

za  $\emptyset$  zaprte izvrtine: 16,21 - 21,2 mm

Celotna dolžina L: 140 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 87 mm

$\emptyset$  držala D<sub>s</sub> h6: 16 mm

priporočeni zatezni moment: 10 Nm

**Tehnični opis**

$\emptyset$ držala D <sub>s</sub> h6	16 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	87 mm
za $\emptyset$ zaprte izvrtine	16,21 - 21,2 mm
za $\emptyset$ skožnje izvrtine	12,71 - 17,2 mm
priporočeni zatezni moment	10 Nm
Celotna dolžina L	140 mm
Serija	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje