

Garant
Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem dolgi, Tip: 16

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239745 16
GTIN	4045197593252
Razred artikla	23A

Opis
Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim \emptyset držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

Napotek:

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za \emptyset skožnje izvrtine: 17,21 - 21,2 mm

za \emptyset zaprte izvrtine: 21,21 - 25,2 mm

Celotna dolžina L: 160 mm

Uporabna dolžina L₁: 105 mm

\emptyset držala D_s h6: 20 mm

priporočeni zatezni moment: 15 Nm

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	105 mm
za \emptyset skožnje izvrtine	17,21 - 21,2 mm
za \emptyset zaprte izvrtine	21,21 - 25,2 mm
\emptyset držala D _s h6	20 mm
priporočeni zatezni moment	15 Nm
Celotna dolžina L	160 mm
Serija	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje