

 KOMET

**Povrtna glava KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG0706, DBC, Nazivni Ø D: 35mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239805 35
GTIN	
Razred artikla	27E

**Opis**
**Izvedba:**

Povrtnalne glave z ravnim ozobjem, **končno brušene za prileg H7**.

Možnost nastavljanja v µm-območju za kompenzacijo obrabe in za doseganje najmanjših osnovnih toleranc od IT4. Možnost vrtnja skoznjih izvrtin do 5 × D.

Geometrija **ASG0706** s kotom prireza 8° + 45°

za **vrtnje zaprtih in skoznjih izvrtin**.

**Napotek:**

- **Druge velikosti so v kratkem času dobavljive po ponudbi.**
- **Primerna držala glejte art. 239880–239940.**
- **Orientacijske vrednosti veljajo za skožnje izvrtine.**

**Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm/v
Za držalo art. 239880 – 239940	35 – 41,99
Nazivni Ø D	35 mm
Dolžina rezil l <sub>r</sub>	6 mm
Dolžina glave l	25 mm
Število rezil Z	8

Prevleka	DBC
Toleranca vrtanja	H7
Uporaba pri načinu vrtanja	pri zaprti in skožnji izvrtini
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za povrtanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	160 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	140 m/min	N
mokro maks.	primerno		