

Garant
Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem dolgi, Tip: 20

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239745 20
GTIN	4045197593269
Razred artikla	23A

Opis
Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim \emptyset držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

Napotek:

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za \emptyset skožnje izvrtine: 21,21 - 26,2 mm

za \emptyset zaprte izvrtine: 25,21 - 30,2 mm

Celotna dolžina L: 200 mm

Uporabna dolžina L_1 : 138 mm

\emptyset držala D_5 h6: 25 mm

priporočeni zatezni moment: 20 Nm

Tehnični opis

za \emptyset zaprte izvrtine	25,21 - 30,2 mm
\emptyset držala D_5 h6	25 mm
za \emptyset skožnje izvrtine	21,21 - 26,2 mm
Uporabna dolžina L_1	138 mm
priporočeni zatezni moment	20 Nm
Celotna dolžina L	200 mm
Serija	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje