

Neskončna zanka, oranžne barve, 10000 kg, Uporabna dolžina: 2m**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086285 2
GTIN	2050001735928
Razred artikla	08Z

Opis**Izvedba:**

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Napotek:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Tehnični opis

Uporabna dolžina	2 m
Dolžina obsega	4 m
Širina zanke	91 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL	10000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL	8000 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7°	20000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 – 45°	14000 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60°	10000 kg
Vrsta izdelka	Neskončne tovarne zanke

