

Garant**CNMG 09T308, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250152 HB7415
GTIN	4045197662989
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 1 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 4 mm
Glavna uporaba	S
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	TIM
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje