

Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje