

**Garant**
**CN.G 09T304, Zvrst: HU7305**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250150 HU7305
GTIN	4045197666505
Razred artikla	21G

### Opis

CN.G 09T304 HU7305 Zvrst: HU7305  
 Lomilec odrezkov: AM  
 Toleranca: G  
 Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 400 - 600 m/min

### Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	AM
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	400 - 600 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm

Zvrst	HU7305
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje