

Garant**CNMG 120404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB7020
GTIN	4045197699503
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje