


CNMG 120404, Zvrst: CA510

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PQ
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 590 m/min
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje