



CNMG 120408, Zvrst: SW05

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250104 SW05
GTIN	4960664629534
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	MQ
Glavna uporaba	Ti
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje