



Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom, Neodim, Ø: 43mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085937 43
GTIN	4069515000017
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

Tehnični opis

Višina	6 mm
Ø	43 mm
Površina materiala	gumirano
Navoj	M6
Višina z navojem	21 mm
Nazivna sila držanja	85 N
Material magnetnega jedra	Neodim

Vrsta izdelka

Ploščati prijemalni magnet